

# Mini Pure

MDM Products



## 순수제조장치

### \* 제품의 특징

- 16×2라인 Blue backlight LCD 사용
- 초기 작동시 자가 진단 기능
- 순도 저하시 경고 및 교체 메시지가 문자로 표시
- 필터 팩 형식으로 교체가 용이 (금형사출)
- 수질 보정용 센서 내장으로 순도가 실시간 표시
- 기기 작동 중에 기능 키 확인 가능
- 사용이 편리하고 컴팩트한 사이즈로 좁은 공간에도 설치 가능

### \* Specifications

Item #	MDM-0170	MDM-0171
모 델	Mini Pure I	Mini Pure II
생 산 량	Max. 13ℓ/hr	Max. 23ℓ/hr
화면표시	순수 순도 (P.W) : 0~200 $\mu$ s/cm	
운영체제	Microprocess one touch technology	
LCD 화면	16×2라인 Blue backlight LCD digital display	
기 능		
자가진단기능	기기 초기 작동시 자동 시스템 체크	
기기보호기능	생산 저장조 만수시 자동 정지(해제시 재가동)	
기능 키	P.W purity remain(%), Buzzer off	
체크 키 표시	필터 팩의 순도가 기준치 이하시 알림	
필터 교체 표시	P.W의 순도가 20 $\mu$ m/cm이상시 LED 점등, 화면 문구 표시, 부저 울림	
기본필터 및 액세서리	Prefilter, A/C filter, Mini P.W Pack, Power cord, Tube, Level sensor, Manual	
옵션필터	Water softner	
입수조건	입수 압력 3~5kgf/cm <sup>2</sup> , 입수온도 4~35 $^{\circ}$ C	
외부크기	200(W)×450(D)×445(H)mm	
전 원	230Vac, 50/60Hz, 60w	

### \* Flow Schematic diagram

